


Rêvez en Grand



SUR MESURE

Grâce aux services sur mesure de Mr Magnus par G5 Factory, vous pouvez avoir tous les produits jusqu'au format bannière de 37x140 cm.



PERSONNALISATION

KISS COUPE

LAMINATION

POINÇONNEMENT

ASSEMBLAGE

PRODUIT	FINITION	EPAISSEUR my	FORMAT cm	CODE ARTICLE	IMPRIMABILITÉ	UNITÉ DE VENTE	
						FEUILLES/BOITE	PRIX RETAIL PAR BOITE
WALLY PET	blanc mat	190	50x70	OD57-WALLYW-PET	U SC OX OV	200	€ 700,00
	blanc mat	190	70x100	OD10070-WALLYW-PET	U SC OX OV	125	€ 925,00
	transparent	190	50x70	OD57-WALLYC-PET	U SC OX OV	200	€ 700,00
NANO-TACK PP	blanc mat	240	50x70	OD57-NTACKW-PP	U SC OX OV	200	€ 560,00
	blanc mat	240	70x100	OD10070-NTACKW-PP	U SC OX OV	125	€ 725,00
NANO-TACK PET	transparent brillant	190	50x70	OD57-NTACKC-PET	U SC OX OV	200	€ 820,00
	transparent brillant	190	70x100	OD10070-NTACKC-PET	U SC OX OV	125	€ 987,50
DOTTY PP	blanc mat	170	70x100	OD10070-DOTTYW-PP	U SC OX OV	125	€ 450,00
DOTTY REGENERATED PVC	blanc mat	240	50x70	OD10070-DOTTYW-PVC-RC	U SC OV I	125	€ 375,00
	transparent	240	70x100	OD10070-DOTTYC-PVC-RC	U SC OV I	125	€ 375,00
SHOP SIGN	textured mat	440	70x100	OD10070-SHOPSIGN	U SC OV	100	€ 440,00
FERRO Paper	blanc mat	180	50x70	OD57-FERRO-PAP	U SC OX OV	200	€ 340,00
	blanc mat	180	70x100	OD10070-FERRO-PAP	U SC OX OV	75	€ 330,00
FERRO PP	blanc mat	220	50x70	OD57-FERRO-PP	U SC OX OV	200	€ 440,00

ACCESSOIRES

BANDES MAGNÉTIQUES BRUNES adhésives	avec bandes magnétiques adhésives pour structures pop-up* * généralement, les bandes avec Pole B sont déjà montées. Pour monter les supports, utilisez des bandes avec Pole A.	1500 my A-POLE	12,7 mm x 30 m	10 bobine	MG-PA1530-12A	€ 239,40/boite
		1500 my B-POLE	12,7 mm x 30 m	10 bobine	MG-PA1530-12B	€ 239,10/boite
			25,4 mm x 30 m	5 bobine	MG-PA1530-25B	€ 209,15/boite
FEUILLES MAGNETIQUES Brun	Pour creer des gadgets et petits magnets	400 my	44x62 cm	50 bobine	MBR-4462-40	€ 90,00/boite
		400 my	50x70 cm	50 bobine	MBR-5070-40	€ 315/boite

U Digital UV SC Serigraphie OX Encres Off Set Oxydatives OV Encres Offset Uv I Indigo

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Le prélèvement de la feuille de la rame doit se faire en présence de séparateurs spécifiques et de multiples jets d'air qui permettront à la feuille d'être détachée puis introduite facilement dans les stations d'impression suivantes. Le coussin d'air ionisé génère un champ antistatique capable de neutraliser les charges statiques présents sur les feuilles synthétiques, simplifiant à la fois l'impression et la phase de desempilage.
- L'épaisseur totale indiquée dans le tableau comprend la couche, la colle et le liner (si présent).
- Tous les produits ci-dessus sont également disponibles en boîte d'échantillons et palette en vrac